

Garant**Wiertła kręte z HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 4,4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114550 4,4
GTIN	4045197020932
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

**bardzo wysoka odporność termiczna,
wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.**

Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 40,4 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 47 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 4,4 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
Długość rowków wiórowych L _c	47 mm
Ø nom. D _c	4,4 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	h8

Ø chwytu D _s	4,4 mm
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	40,4 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 8
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Wiertła kręte