

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M38X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M38X0,35
GTIN	4062406017286
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37,65 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	32 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza :	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	200 mm
Ø otworu rdzenia	37,65 mm

Chwył kwadratowy □	24 mm
głębokość gwintu	76 mm
Ø gwintu	38 mm
skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M38 x 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik