

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M26X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M26X0,5
GTIN	4062406023546
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 25,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	18 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	52 mm

skok gwintu	0,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	26 mm
długość całkowita L	140 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	25,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M26 × 0,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik