

 Speedglas™**maska spawalnicza, 3M™ Speedglas™ 100 V, Kolor: BLACK****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Klasa artykułu	040

**Opis****Wykonanie:**

**Automatyczna maska spawalnicza** z wszystkimi istotnymi funkcjami podstawowymi. Niezawodna ochrona **przy doskonałym stosunku ceny do oferowanych możliwości**. Z **komfortową taśmą nagłówną i mechanizmem zapadkowym o małych oporach ruchu** do precyzyjnego dopasowania kształtu. Indywidualne określanie opóźnienia rozjaśniania za pomocą funkcji Delay. **Zwiększona odporność na uderzenia** wg EN 175:B. Kompatybilna z innymi środkami ochrony osobistej, jak np. maski ochrony dróg oddechowych. Wymienna szybka. **Ciemne stopnie ochrony:** 8-12. **Jasny stopień ochrony:** 3. Z baterią litową 3 V (trwałość 1 500 h). **Bateria zamienna:** nr 081560 CR2032. **Pole widzenia przez filtr spawalniczy:** 44 × 93 mm.

**Zastosowanie:**

Spawanie MIG / MAG, elektrodami, wysokoamperowe WIG.

**Norma:**

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne: 0,1 ms

Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne: 100 - 250 ms

Klasyfikacja wg EN 379: 1 / 2 / 2 / 2

**Opis techniczny**

Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	100 - 250 ms
Klasyfikacja wg EN 379	1 / 2 / 2 / 2
typ	BLACK
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,1 ms
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032