

Garant**Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, bez powłoki, Ø DC k13: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	121000 2,5
GTIN	4045197038364
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 2,5 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 20 – 30 mm

Ø chwytu D_s: 6,3 mm

długość całkowita L: 45 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm²: 0,08 mm/obr,

Opis techniczny

do Ø obrabianego przedmiotu	20 – 30 mm
tolerancje chwytu	h6
Ø nom. D _c	2,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,08 mm/obr,
Ø chwytu D _s	6,3 mm
długość całkowita L	45 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k13
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków