

duMONT**Przepychacze do rowków wp. i klin., HSS, Tolerancja H9, typ: 22F1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290407 22F1
GTIN	662600888428
Klasa artykułu	29J

Opis**Zastosowanie:**

Do wykonywania rowków klinowych wg DIN 6885.

w dostawie::

Przepychacze z wkładkami.

wskazówka:

- **w przypadku materiałów o większej wytrzymałości zwiększyć liczbę przejść lub zastosować przepychacze specjalne (na zamówienie)**
- **po wykonaniu 1. i 2. przejścia z trzech cofnąć na krótko - przepychacz naprowadza się samoczynnie**
- **przepychacze powlekane i calowe są dostarczane na zamówienie**
- **PRASY DO OBRÓBKI PRZEPYCHACZAMI zob. tom 2 (narzędzia ręczne i pomiarowe)**
- **wielk. 28, 32 i 36 dostarczane w krótkim terminie na zamówienie.**

Materiał ostrza

 : HSS

długość przepychania: 515 mm

Szerokość rowków wpustowych: 22 mm

Głębokość rowków wpustowych: 5,4 mm

do Ø otworów wg DIN 6885: 75 - 85 mm

długość przepychania w stali: 25 - 150 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 4300 kg

Opis techniczny

szerokość grzbietu	25,72 mm
długość przepychania	515 mm
Szerokość rowków wpustowych	22 mm
Głębokość rowków wpustowych	5,4 mm
do Ø otworów wg DIN 6885	75 - 85 mm
ilość przejść	5
długość przepychania w stali	25 - 150 mm
wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania	4300 kg
Materiał ostrza 	HSS