

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M28X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M28X1,75
GTIN	4062406016579
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 26,25 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	1,75 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
głębokość gwintu	56 mm
liczba rowków wiórowych	3

