

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M36X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M36X0,75
GTIN	4062406024338
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 35,25 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	35,25 mm
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
Chwyt kwadratowy □	22 mm

Ø gwintu	36 mm
Ø chwytu D_s	28 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	72 mm
skok gwintu	0,75 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M36 × 0,75
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik