

Garant**Nawiertaki z HSS B, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 1,25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111520 1,25
GTIN	4045197000880
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane. **Z dodatkowym pogłębieniem ochronnym** (kąąt ochronny 120°), z rowkami skrętnymi.

Ø nom. D_c: 1,25 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 8 – 10 mm

Ø chwytu D_s: 5 mm

długość całkowita L: 40 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,02 mm/obr,
do Ø obrabianego przedmiotu	8 – 10 mm
Ø nom. D _c	1,25 mm
Liczba ostrzy Z	2
tolerancje chwytu	h7
Ø chwytu D _s	5 mm
długość całkowita L	40 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 333

typ	B
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębienia	120 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków