

**Garant**
**Nawiertaki z HSS R, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 1,25 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	111350 1,25
GTIN	4045197000620
Klasa artykułu	11A

**Opis**
**Wykonanie:**

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętne rowki wiórowe.

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętne rowki wiórowe. Nawiertaki typu promieniowego R:

- **dzięki łagodniejszemu niż w kształcie A promieniowi przejścia części wiercącej w pogłębiającą zyskuje się zmniejszoną łamliwość nawiertaka**
- **w przypadku odchyłeń kątowych na wierzchołku kła pierścieniowa powierzchnia pozwala zapobiec przenoszeniu obciążeń wywieranych przez obrabiany przedmiot tylko przez wewn. lub zewn. krawędź powierzchni. Również przy przestawionym wierzchołku kła zapewniona jest dobra powierzchnia przylegania.**

Ø nom. D<sub>c</sub>: 1,25 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 8 – 10 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,15 mm

długość całkowita L: 31,5 mm

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,02 mm/obr,

**Opis techniczny**

posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/obr,
Ø nom. D <sub>c</sub>	1,25 mm
tolerancje chwytu	h7
do Ø obrabianego przedmiotu	8 – 10 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,15 mm
długość całkowita L	31,5 mm

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 333
typ	R
Tolerancja Ø nominalnej	k12
kąt pogłębienia z promieniem	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków