

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M26X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M26X1,25
GTIN	4062406016388
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 24,75 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	24,75 mm
skok gwintu	1,25 mm
Ø gwintu	26 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	3

kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	52 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M26 × 1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik