

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M35X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M35X1,75
GTIN	4045197999986
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,25 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	35 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	33,25 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

długość całkowita L	200 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
skok gwintu	1,75 mm
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	70 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M35×1,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik