

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M28X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M28X2
GTIN	4062406016586
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 26 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	140 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	28 mm
Chwyt kwadratowy □	16 mm
Ø otworu rdzenia	26 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

norma	DIN 376
skok gwintu	2 mm
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	56 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M28 × 2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik