

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M30X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M30X1,25
GTIN	4045197999580
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 28,75 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	30 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	22 mm
Ø otworu rdzenia	28,75 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	60 mm
skok gwintu	1,25 mm

