

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M21X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M21X0,35
GTIN	4045197998859
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 20,65 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,35 mm
głębokość gwintu	42 mm
Ø otworu rdzenia	20,65 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
Ø chwytu D _s	18 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø gwintu	21 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	140 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M21×0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik