

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M48X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M48X4
GTIN	4045197000774
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 44 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	48 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza ;	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
Chwyt kwadratowy □	29 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	4 mm

Ø otworu rdzenia	44 mm
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	96 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
długość całkowita L	250 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M48×4
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik