

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M12X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M12X0,35
GTIN	4045197998149
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 11,65 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	24 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
długość całkowita L	110 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	11,65 mm

Chwył kwadratowy □	7 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	9 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	12 mm
skok gwintu	0,35 mm
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M12×0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik