

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M44X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M44X1
GTIN	4062406017699
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 43 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
norma	DIN 376
skok gwintu	1 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	43 mm

liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	220 mm
Ø gwintu	44 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
głębokość gwintu	88 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M44 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik