

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M20X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M20X1
GTIN	4062406023096
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 19 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	140 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	19 mm
głębokość gwintu	40 mm
Materiał ostrza 	HSS E

Chwył kwadratowy □	12 mm
norma	DIN 376
skok gwintu	1 mm
Ø gwintu	20 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	20
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik