

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M10X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M10X1,25
GTIN	4045197998064
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,75 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	10 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	20 mm
długość całkowita L	100 mm
Ø otworu rdzenia	8,75 mm
liczba rowków wiórowych	3

Chwył kwadratowy □	8 mm
norma	DIN 371
skok gwintu	1,25 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M10×1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik