

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M18X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M18X1,25
GTIN	4045197998637
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 16,75 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	36 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
skok gwintu	1,25 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwyt kwadratowy □	11 mm

Ø chwytu D _s	14 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	16,75 mm
Ø gwintu	18 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M18×1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik