

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M20X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M20X1,25
GTIN	4062406023102
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 18,75 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	20 mm
Ø otworu rdzenia	18,75 mm
głębokość gwintu	40 mm
Chwyt kwadratowy □	12 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
długość całkowita L	140 mm

