

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M20X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M20X1,25
GTIN	4045197998804
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 18,75 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	18,75 mm
głębokość gwintu	40 mm
Chwyt kwadratowy □	12 mm
długość całkowita L	140 mm
Liczba ostrzy Z	3

Materiał ostrza 	HSS E
Ø gwintu	20 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
skok gwintu	1,25 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M20×1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik