

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M21X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M21X1
GTIN	4045197998880
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 20 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	140 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
głębokość gwintu	42 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	21 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
norma	DIN 376

Ø otworu rdzenia	20 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	18 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M21 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik