

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M24X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M24X2
GTIN	4045197999139
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwył kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	48 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	24 mm
Ø chwytu D _s	18 mm

norma	DIN 376
skok gwintu	2 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	22 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	24
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik