

**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych (Zwrócić uwagę na minimalną wielkość zamówienia!), bez powłoki, M×skok gw.: M28X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M28X1,5
GTIN	4045197999450
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 28 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Norma na gwinty: DIN 13

Kształt nakroju: B

chłodzenie wewnętrzne: false

Zastosowanie przy rodzaju otworów: do 3xD przy otworze przelotowym

kierunek skrawania: prawe

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita  $L_{całk.}$ : 140 mm

Ø chwytu: 20 mm

chwyt kwadratowy: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 26,5 mm

**Opis techniczny**

chwyt kwadratowy	16 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	26,5 mm

skok gwintu	1,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu	20 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	28 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
długość całkowita L <sub>całk.</sub>	140 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
Wielkość gwintu M/MF	28
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chłodzenie wewnętrzne	false
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez