

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M68X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130020 M68X1,5
GTIN	4062406025991
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 1,5 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwył kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 66,5 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza ;	HSS
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	50 mm
długość całkowita L	160 mm
Ø gwintu	68 mm
liczba rowków wiórowych	6

skok gwintu	1,5 mm
Liczba ostrzy Z	6
norma	DIN 2184
Ø otworu rdzenia	66,5 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
głębokość gwintu	102 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M68 × 1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik