

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M1,4X0,3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M1,4X0,3
GTIN	4045197997500
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,3 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,1 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	2,8 mm
skok gwintu	0,3 mm
Ø gwintu	1,4 mm
Ø chwytu D _s	2,5 mm
norma	DIN 371

długość całkowita L	40 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	2
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
liczba rowków wiórowych	2
Ø otworu rdzenia	1,1 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M1,4 × 0,3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik