

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M35X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M35X3
GTIN	4062406024307
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 32 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	35 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	22 mm
Liczba ostrzy Z	4

Ø otworu rdzenia	32 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu $D_s$	28 mm
długość całkowita L	200 mm
głębokość gwintu	70 mm
skok gwintu	3 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M35 × 3
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik