

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M38X1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130016 M38X1 |
| GTIN | 4062406024499 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ø chwytu D _s | 32 mm |
| skok gwintu | 1 mm |
| Chwyt kwadratowy □ | 24 mm |
| Materiał ostrza ; | HSS E |
| kąt nacięcia | 15 stopni |
| Ø otworu rdzenia | 37 mm |

| | |
|-----------------------------------|---|
| liczba rowków wiórowych | 4 |
| długość całkowita L | 200 mm |
| Ø gwintu | 38 mm |
| Liczba ostrzy Z | 4 |
| norma | DIN 376 |
| głębokość gwintu | 76 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF-LH |
| wielkość gwintu | M38 × 1 |
| powłoka | TiN |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | C |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
| kierunek skrawania | lewe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |