

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M3X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M3X0,35
GTIN	4045197997692
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,65 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	2,65 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3

Ø gwintu	3 mm
głębokość gwintu	6 mm
skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	56 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik