

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M9X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M9X0,35
GTIN	4045197997975
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 8,65 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	90 mm
głębokość gwintu	18 mm
Ø gwintu	9 mm
Chwyt kwadratowy □	7 mm
norma	DIN 371
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,35 mm

liczba rowków wiórowych	3
Ø otworu rdzenia	8,65 mm
Ø chwytu D _s	9 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M9 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik