

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M42X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M42X1,5
GTIN	4062406024789
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 40,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,5 mm
Materiał ostrza :	HSS E
Ø chwytu D _s	32 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	24 mm

głębokość gwintu	84 mm
Ø otworu rdzenia	40,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	42 mm
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	200 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M42 × 1,5
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik