

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M35X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M35X0,5
GTIN	4045197999948
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 34,5 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	22 mm
Ø otworu rdzenia	34,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
skok gwintu	0,5 mm

