

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M14X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M14X1,75
GTIN	4045197998347
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Materiał ostrza	HSS E
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Klasa tolerancji	6H +0,05
Klasa tolerancji	ISO 3 6G
Klasa tolerancji	ISO 3X 6GX
Klasa tolerancji	7H
Klasa tolerancji	7HX
Klasa tolerancji	7G
Klasa tolerancji	7GX
Klasa tolerancji	6H +0,10

Klasa tolerancji	6H +0,20
skok gwintu	1,75 mm
długość całkowita L	110 mm
Ø chwytu D _s	11 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
Ø gwintu	14 mm
Ø otworu rdzenia	12,25 mm
głębokość gwintu	42 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M14 × 1,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik