

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M4,5X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M4,5X0,35
GTIN	4045197997777
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,15 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
norma	DIN 371
długość całkowita L	70 mm
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	0,35 mm
Materiał ostrza 	HSS E

głębokość gwintu	9 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Ø gwintu	4,5 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	4,15 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M4,5 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik