

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M1,8X0,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M1,8X0,25
GTIN	4045197997555
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,25 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,55 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	2,5 mm
głębokość gwintu	3,6 mm
Ø gwintu	1,8 mm
skok gwintu	0,25 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	2

Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	40 mm
Ø otworu rdzenia	1,55 mm
Liczba ostrzy Z	2
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M1,8 × 0,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik