

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M4,5X0,5****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130000 M4,5X0,5 |
| GTIN | 4045197997784 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| Ø gwintu | 4,5 mm |
| skok gwintu | 0,5 mm |
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| Liczba ostrzy Z | 3 |
| głębokość gwintu | 9 mm |
| liczba rowków wiórowych | 3 |

