

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M35X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M35X1
GTIN	4045197999962
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 34 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	28 mm
Chwyt kwadratowy □	22 mm
Ø gwintu	35 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	70 mm

Ø otworu rdzenia	34 mm
długość całkowita L	200 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M35 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik