

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M17X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M17X2
GTIN	4045197998583
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 2 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 2 mm
długość całkowita L: 125 mm
Ø chwytu D_s: 14 mm
Chwyt kwadratowy □: 11 mm
Ø otworu rdzenia: 15 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	15 mm
skok gwintu	2 mm
norma	DIN 376
długość całkowita L	125 mm
Liczba ostrzy Z	3
Chwyt kwadratowy □	11 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø gwintu	17 mm
głębokość gwintu	34 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	14 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M17 × 2
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik