

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M105X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130021 M105X0,75
GTIN	4062406029340
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
norma: DIN 2184
skok gwintu: 0,75 mm
długość całkowita L: 180 mm
Ø chwytu D_s: 56 mm
Chwyt kwadratowy □: 44 mm
Ø otworu rdzenia: 104,25 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	44 mm
długość całkowita L	180 mm
Ø gwintu	105 mm
skok gwintu	0,75 mm
Ø otworu rdzenia	104,25 mm
Liczba ostrzy Z	12

norma	DIN 2184
Materiał ostrza 	HSS
liczba rowków wiórowych	12
Ø chwytu D _s	56 mm
głębokość gwintu	157,5 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M105 × 0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik