

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M52X2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130000 M52X2 |
| GTIN | 4045197000965 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 ; HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 2 mm
długość całkowita L: 250 mm
Ø chwytu D_s: 40 mm
Chwył kwadratowy □: 32 mm
Ø otworu rdzenia: 50 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|----------|
| Ø chwytu D _s | 40 mm |
| Materiał ostrza ; | HSS E |
| kąt nacięcia | 8 stopni |
| Ø gwintu | 52 mm |
| Liczba ostrzy Z | 4 |
| Ø otworu rdzenia | 50 mm |
| liczba rowków wiórowych | 4 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| głębokość gwintu | 104 mm |
| Chwył kwadratowy □ | 32 mm |
| norma | DIN 376 |
| skok gwintu | 2 mm |
| długość całkowita L | 250 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF |
| wielkość gwintu | M52 × 2 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształł nakroju | B |
| chwyt | chwyt walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym |
| kierunek skrawania | prawe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |