

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M6X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M6X1
GTIN	4045197997876
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza ;	HSS E
długość całkowita L	80 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Ø gwintu	6 mm

norma	DIN 371
głębokość gwintu	12 mm
skok gwintu	1 mm
Ø otworu rdzenia	5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M6 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik