

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M40X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M40X4
GTIN	4062406024703
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 36 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	36 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
Chwyt kwadratowy □	24 mm
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4

liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	80 mm
skok gwintu	4 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	40 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M40 × 4
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik