

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M39X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M39X1,5
GTIN	4045197625120
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,5 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 37,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	32 mm
Materiał ostrza :	HSS E
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	78 mm
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	200 mm

Ø otworu rdzenia	37,5 mm
Chwył kwadratowy □	24 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	1,5 mm
Ø gwintu	39 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M39 × 1,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik