

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M45X4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M45X4
GTIN	4045197625458
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 4 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwył kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 41 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza ;	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	45 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	36 mm

głębokość gwintu	90 mm
długość całkowita L	220 mm
Ø otworu rdzenia	41 mm
skok gwintu	4 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M45 × 4
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik