

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M42X0,75****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130000 M42X0,75 |
| GTIN             | 4045197625281   |
| Klasa artykułu   | 10N             |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 41,25 mm

**Opis techniczny**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ø chwytu D <sub>s</sub> | 32 mm    |
| długość całkowita L     | 200 mm   |
| liczba rowków wiórowych | 4        |
| Ø gwintu                | 42 mm    |
| skok gwintu             | 0,75 mm  |
| głębokość gwintu        | 84 mm    |
| Ø otworu rdzenia        | 41,25 mm |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Materiał ostrza<br>&nbsp;         | HSS E  |
| norma                             | DIN 376  |
| Chwył kwadratowy □                | 24 mm  |
| Liczba ostrzy Z                   | 4  |
| kąt nacięcia                      | 8 stopni   |
| Rodzaj gwintu                     | M/MF   |
| wielkość gwintu                   | M42 × 0,75                                       |
| powłoka                           | bez powłoki                                      |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni  |
| Norma na gwinty                   | DIN 13   |
| Kształł nakroju                   | B  |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9                               |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie  |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym                  |
| kierunek skrawania                | prawe  |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny                  | bez  |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik                                       |