

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M98X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130020 M98X0,75
GTIN	4062406026936
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 97,25 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 2184
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS
głębokość gwintu	147 mm
Ø otworu rdzenia	97,25 mm
liczba rowków wiórowych	10

Liczba ostrzy Z	10
Ø gwintu	98 mm
skok gwintu	0,75 mm
długość całkowita L	180 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	56 mm
Chwył kwadratowy □	44 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M98 × 0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik