

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M45X4,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M45X4,5
GTIN	4045197625465
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 4,5 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 40,5 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza :	HSS E
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	36 mm
Ø gwintu	45 mm
Liczba ostrzy Z	4

skok gwintu	4,5 mm
długość całkowita L	220 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	40,5 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
głębokość gwintu	90 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M45 × 4,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik