

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M56X5,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130021 M56X5,5
GTIN	4062406027711
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 5,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 50,5 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	40 mm
Liczba ostrzy Z	6
Ø otworu rdzenia	50,5 mm
Ø gwintu	56 mm
długość całkowita L	140 mm
Materiał ostrza ;	HSS

kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	5,5 mm
głębokość gwintu	84 mm
liczba rowków wiórowych	6
norma	DIN 2184
Chwył kwadratowy □	32 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M56 × 5,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik